

## Technische Information AE 6080

### Anschlußplan für Zusatzgeräte wie AKE Selekt oder Stabo Sel-Call an unsere Funkanlage AE 6080

#### AKE-SELEKT Rauschunterdrückungssystem:

Beim AKE Selekt kann die **Version N2** ohne technische Veränderungen, Poti auf Mittelstellung, in Verbindung mit einem Adapter 8-pol-Modular auf 6-pol- Molex nach der Beschaltung für Stabo verwendet werden.

#### Stabo Selektivrufsystem SC 110

Der Stabo-Selektivruf SC 110 paßt ebenfalls ohne technische Modifikationen an die AE 6080, wenn ein Adapter von 6-pol Molex-Stecker auf 8-pol Western-Stecker zwischengeschaltet wird.

#### Verwendbare Adapter:

Grundsätzlich kann der von Stabo erhältliche Adapter (Stabo-Nr.71555) ohne Änderungen benutzt werden, ist jedoch -da zusätzlich mit Steckbuchsen für Stabo Mikrofone versehen- für die AE 6080 eigentlich zu aufwendig.

#### Ein speziell für Albrecht AE 6080 geeigneter Adapter hat folgende Beschaltung:

<b>Nylonstecker AKE /SEL CALL</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>8-pol Modularstecker AE 6080</b>
1	PTT-Taste	6
2	Masse	4
3	Stummschaltung	1
4	Discriminator	7
5	NF-Senden	5
6	+12 Volt	3